

CLIP top BLUMOTION для тонких фасадів

Простий монтаж

www.blum.com

 blum®

Мето

i

Висока якість до
найдрібніших деталей



BLUMOTION інтегрований у плече завіси



Деактивація BLUMOTION



Інноваційна система кріплення EXPANDO T



Стандартна позиція кріплення
монтажної планки


Для фасадів від 8 мм завтовшки

Наша нова завіса CLIP top BLUMOTION для тонких фасадів вражає інноваційністю. Надійна функціональність від Blum – це звичні можливості регулювання, механізм CLIP та інтегрований BLUMOTION. Інноваційна система кріплення EXPANDO T встановлює нові стандарти: свердлити отвір під чашку не потрібно. Це велика перевага, якщо працювати з твердими матеріалами. Використовуйте більше різних матеріалів для фасадів 8–14 мм завтовшки.

Нульове входження завіси CLIP top BLUMOTION для тонких фасадів дає змогу виготовляти і стандартні конструкції, і шафки з внутрішніми шухлядами.



CLIP top BLUMOTION для тонких фасадів



Для монтажу не потрібно свердити отвір під чашку



Вкладіть дюбелі у просвердлені отвори...



...дотягніть саморізи – готово



Швидкий та простий монтаж і демонтаж із технологією CLIP



Зручне 3-вимірне регулювання

Додаткова інформація


Довідайтеся більше про нашу нову систему кріплення EXPANDO T для дверцят, підйомачів і шухляд



[www.blum.com/
EXPANDO_T_1](http://www.blum.com/EXPANDO_T_1)

Інформація для замовлення

Накладний фасад, напівнакладний фасад, внутрішній фасад



Чашка	Завіса	Пружина	EXPANDO T	
			Колір	№ арт.
CLIP top BLUMOTION		●	NI ONS	71B453T
CLIP top		●	NI	71T453T
CLIP top		○	NI	70T453T.TL

Накладення фасаду залежить від позиції кріплення завіси

Акcesуари

Із / без логотипу	Напис	Заглушка на плече завіси	
		Колір	№ арт.
Без логотипу	–	NI ONS	70.4503
Із логотипом	Blum	NI	70.4503.BP

Кут відчинення	Колір	Заглушка на чашку завіси	
		Колір	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

Кут відчинення	Колір	Обмежувач кута відчинення	
		Колір	№ арт.
85°	Темно-сірий		70T4503
92°	R7037 попелясто-сірий		70T4503.09

Застосування та рекомендації щодо виготовлення

EXPANDO T підходить для кріплення фурнітури Blum до фасадів із тонких матеріалів. Можна використовувати фасади з матеріалу від 8 мм завтовшки за умови, що вони достатньо стабільні та міцні.

Матеріали, які випробувала компанія Blum	Nm
ДСП (поперечна міцність розтягу > 0.4 Н/мм ²)	1.5
МДФ (поперечна міцність розтягу > 0.6 Н/мм ²)	1.5
Плита ХДФ	2
HPL-пластик	2
Плити на основі мінеральних матеріалів	2
Натуральний граніт Nero Assoluto	3
Штучний камінь на основі кварцу	3
Керамічні плити	3

Правова інформація

Blum не несе жодної відповідальності, якщо кріплення EXPANDO T використано в комбінації з матеріалами, що не зазначені в цьому переліку, або із фурнітурою інших виробників. Рекомендовано довірити монтаж кваліфікованому виробникові меблів.

- Із пружиною
- Без пружини

- NI Нікельований
- ONS Чорний онікс
- Nm Мінімальний крутний момент